



HW4S432FB

**Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 3200A 4P Fixe pour TU sentinel**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	3200 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	85 kA

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	8000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Valeur de résistance**

Résistance interne	7 $\mu\Omega$
--------------------	---------------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

**Déclenchements**

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui