Produktdatenblatt
48038982



48038982

Steckdose SCHUKO/USB A-A, S.1, weiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Elektrischer Strom	
Ausgangsstrom	2400 mA
Nennstrom	16 A
Spannung	
Ausgangsspannung	4,75 - 5,25 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Leistung	
Ausgangsleistung	12 W
Leistungsaufnahme standby	0,05 W
Werkstoff	
Farbe	Weiß
RAL Nummer	1013
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Abmessungen	
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	45 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe	32 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität	
Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	AA
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	1

Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung	
Mit Aufdruck	Nein

Texte	
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Abdeckung	Zentralplatte
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja