



48038982

Steckdose SCHUKO/USB A-A, S.1, weiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Ausgangstrom	2400 mA
--------------	---------

Nennstrom

16 A

Spannung

Ausgangsspannung	4,75 - 5,25 V
------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

5 - 35 °C

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Ausgangsleistung	12 W
------------------	------

Leistungsaufnahme standby

0,05 W

Werkstoff

Farbe	Weiß
-------	------

RAL Nummer	1013
------------	------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Abmessungen

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	45 mm
-------	-------

Anzahl Einheiten	1
------------------	---

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
------------	--

Anschluss-/Steckertyp USB	AA
---------------------------	----

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
---------------------------------	--------

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
---------------------------	------

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
------------------------------	------

Mit Signallampe	Nein
-----------------	------

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Abdeckung	Zentralplatte
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja