



945172505

Conector 12V Integro antracita

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	12 V
------------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Materiales

Colour	Antracita
Código RAL	7021
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	55,50 mm
Profundidad	39,50 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de empotrar	1 mm
Profundidad del montaje	30 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Lengüeta de anillo
------------------------------------	--------------------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos

Equipo

Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto

Tapa	Placa central
Protección	Sin protección adicional de contactos
Tipo de conexión	Con conexión para enchufe plano

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si