



945172505

**Integro - tomada 12V, antracite mate**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	12 V
Tensão nominal	24 - 24 V

**Materiais**

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	55,50 mm
Profundidade	39,50 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	1 mm
Profundidade da montagem	30 mm

**Ligações**

Tipo de conector/ficha	Talão redondo
------------------------	---------------

**Conectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir Montagem por parafuso

**Equipamento**

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com ligação de ficha plana

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim