



LNH2315M6

## Pojistka nožová NH2 gG 690V 315A dvojitá signalizace

### Technické vlastnosti

#### Architektura

Vypínací charakteristika gG

#### Pojistka

Velikost pojistky NH2

Charakteristika pojistek gG

#### Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 690 - 690 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 690 - 690 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 315 A

#### Podmínky použití

Izolované Ne

#### Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 80 kA

#### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 27 W

#### Rozměry

Výška 150 mm

Šířka 51 mm

Hloubka 72 mm

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano