



47591404

Розетка з з/к 2X, зах.контактів, цільна, алюміній 16A/250B S.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Матеріали

Colour	Алюміній
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	120 mm
Ширина	80 mm
Глибина	50 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	31 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
Положення для монтажу/підключення	Високий

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

З посиленим захистом від контакту	Так
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так