



LNH3355M6A

Pojistka nožová NH3 aM 690V 355A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika	aM
--------------------------	----

Pojistka

Velikost pojistky	NH3
-------------------	-----

Charakteristika pojistek	aM
--------------------------	----

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
-----------------------	----

Provozní napětí AC	690 - 690 V
--------------------	-------------

Jmenovité napětí při AC 50 Hz	690 - 690 V
-------------------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud IN	355 A
--------------------	-------

Podmínky použití

Izolované	Ne
-----------	----

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Výkon

Ztrátový výkon na vstupu IN	24 W
-----------------------------	------

Rozměry

Výška	200 mm
-------	--------

Šířka	70 mm
-------	-------

Hloubka	86 mm
---------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

Bez REACH-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----