



ZB32EZ116SB

Komplettschr., univ.Z 1ZP BKE-I OKK VT5, APZ, SLS 40A, ESA, 1100x550x205mm, IP44

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm

##### Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	1
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	5
Multimedia Feld Bereich	Ohne
NAR Zählerfeld Montage von	Sicherungsbox 1 A, 25 kA
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	2

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

##### Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

##### Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

##### Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

##### Kapazität

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

##### Anschluss

Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme	ESA 5-polig 1 - 25 mm <sup>2</sup>
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene Klemme

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----