



LE27P25

Kalibarski prsten, DII, E27, 25A, 500V, keramički

#### Tehničke karakteristike

##### Osigurač

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Veličina osigurača | DII |
|--------------------|-----|

##### Veza

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vrsta utičnice za lampe | E27 |
|-------------------------|-----|

##### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 25 A |
|----------------|------|

##### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 24 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Širina | 24 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Dužina | 17 mm |
|--------|-------|

##### Materijali

|      |      |
|------|------|
| Boja | Žuta |
|------|------|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|