



WH36224705C

robusto UP Gr.1 komplett: Schlüsseltaster A/1-polig/ 1->0 / KABA8 IP21 Schwarz

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	25 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	73 mm
Einbautiefe	36 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK07

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Schaltart/Variante	Schliesser

**Geeignet für**

robusto Unterputz	
-------------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----