



WH36224705C

robusto humide ENC Gr.1 complet: Poussoir à clé /1p/ 1->0 / KABA8 IP21 Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	25 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	86 mm
---------	-------

Largeur	86 mm
---------	-------

Profondeur	73 mm
------------	-------

Profondeur de montage	36 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
-------------------------	-------------------------

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 0 ← 1 »
-------------	----------------------------

Type de commutation	Contact à fermeture
---------------------	---------------------

Convient pour

robusto encastré	
------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----