



K65A

Клемник вводно/розгалужуючий 4-полюса,100А на полюс, 35мм3

### Технічні характеристики

#### Розміри

Висота	55 mm
Ширина	148 mm
Глибина	53 mm

#### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

#### Електричний струм

Номінальний струм	100 A
-------------------	-------

#### Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

#### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----