



B4008007030B

Leitungsführungskanal aus PVC BA6 40x80mm steingrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	45 mm
Breite	86 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	2293 - 2293 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	12
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7030
Farbe	Steingrau

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja