



10428935

Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, crna sjajna

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Materijali

Boja	Crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	154 mm
Dubina	42 mm
Ugrađena dubina	37 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ

Pribor

Sa poklopcem okvira	Ne
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Način instalacije	Za montažu na zapaljivu površinu Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	--

Pogodno za

Berker R.x Berker R.3	
--------------------------	--

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----