



52311



Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A antracite

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di movimento
Angolo di rilevamento orizzontale	360 - 360

Impostazioni

ritardato	5 S - 15 Min
Soglia di sensibilità regolabile	Si

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Altezza d'installazione	2,50 - 2,50 m
-------------------------	---------------

Materiali

Colore	Grigio antracite
Materiale	Acrilonitrile stirene acrilato (ASA) Policarbonato (PC)

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	No

Alimentazione

Tensione di rete	230 V +10%/-15%
------------------	-----------------

Distanza di rilevamento

Area massima di rilevamento frontale	12 m
Portata massima di trasmissione laterale	6 m

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si