




FZ164N

Portes,univers,droite+gauche,transparentes,RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1069 mm
Largeur	519 mm
Profondeur	12 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	2
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Gauche Droite
----------------------	------------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

Equipement

Nombre de travée de large	4
Nombre de rangées	7

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui