



FZ164N

Portes, univers, droite+gauche, transparentes, RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1069 mm
Largeur	519 mm
Profondeur	12 mm

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	2
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Thermolaquage

**Architecture**

Position de la porte	Gauche Droite
----------------------	------------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

**Equipement**

Nombre de travée de large	4
Nombre de rangées	7

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----