




FZ164N

Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1069 mm
Breite	519 mm
Tiefe	12 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Anzahl Schranktüren	2
Art der Schranktür	Teiltür
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür	Links Rechts
---------------------	-----------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl Reihen	7

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja