




FZ164N

Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1069 mm
Breedte	519 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Ja
Aantal kastdeuren	2
Type kastdeur	Gedeeltelijke deur
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Links Rechts
------------------	-----------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafsluiting

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
Aantal verdelerrijen	7

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja