




FZ164N

Porta transp. IP44 a.1100 l.1050

Características técnicas

Dimensões

Altura	1069 mm
Largura	519 mm
Profundidade	12 mm

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Sim
Número de portas de armário	2
Tipo de porta do armário	Porta parcial
Tipo de fechadura	Fecho articulado
Número de bloqueios	1

Materiais

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Material	Aço
Tratamento	Revestido a pó

Arquitetura

Portas	Abertura para a esquerda Abertura para a direita
--------	---

Segurança

Índice de proteção IP	IP44
Recebe fechadura	Bloqueio com barra

Equipamento

Número de secções	4
Número de filas	7

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim