



FG25KD1

Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x600mm, mit Klarsicht

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1900 mm
Breite	1350 mm
Tiefe	600 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	60
---------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

