Fiche technique du produit
TYB621C



TYB621C

1 sortie pour volets roulants/stores à bannes pour 1 moteur 230V~ 6A à encastrer

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS

Installation, montage

Montage sur	Encastré

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	4 A
Courant de commutation max.	4 A

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm^2
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm^2

Capacité

Nombre de modules	6

Puissance

Puissance d'emploi à 230 V en AC1	920 W