



11246086

Pezzo c.le x puls./spia luminosa E10 Serie Q.1/Q.3 antrac.velluto, verniciato

**Caratteristiche tecniche**

**Materiali**

|        |           |
|--------|-----------|
| Colore | Antracite |
|--------|-----------|

**Connessione**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| tipo di attacco della lampada | E10 |
|-------------------------------|-----|

**Materiali**

|            |      |
|------------|------|
| Codice RAL | 7021 |
|------------|------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| finitura superficiale | Vellutato |
|-----------------------|-----------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materiale | Duroplastica |
|-----------|--------------|

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Trattamento | Non trattato<br>Verniciato |
|-------------|----------------------------|

**Serie**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Diametro da tagliare | 27,20 mm |
|----------------------|----------|

**Testo**

|        |              |
|--------|--------------|
| Stampa | Senza stampa |
|--------|--------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tipo di montaggio | Pezzo centrale per fissaggio a innesto |
|-------------------|--|

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Etichettatura | Senza campo di scrittura |
|---------------|--------------------------|

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|---|------|

**Adatto per**

|            |
|------------|
| BERKER Q.x |
|------------|

**Sostenibilità**

|                |    |
|----------------|----|
| Senza alogenri | Si |
|----------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|