



FP34TN

**Schrank, univers, IP44, SK I, 500 x 1050 x 205 mm, leer**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	450 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK09

**Ausstattung**

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
---------------	---

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlosser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	250 A
-----------	-------