



B45320

Colonne speed TerCia CLS-C45 2 faces Hmax fixation 2700 à 3000mm alu anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	132 mm
Largeur	132 mm
Hauteur d'installation	2,7 - 3,0 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	4300 - 4300 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	2
--------------------------------	---

Equipement

Réglable	Oui
Portatifs	Non

Câble

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Non

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

