



B45320

### Colonne speed TerCia CLS-C45 2 faces Hmax fixation 2700 à 3000mm alu anodisé

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Profondeur	132 mm
Largeur	132 mm
Hauteur d'installation	2,7 - 3,0 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	4300 - 4300 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

##### Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	2
--------------------------------	---

##### Equipement

Réglable	Oui
Portatifs	Non

##### Câble

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

##### Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Non

##### Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

##### Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

##### Photos | dessins

