



MAN0101417



### Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer mit Softrastung

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Werkstoff	Metall/Kunststoff

##### Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Höhe	70,70 mm
Breite	70,70 mm
Tiefe	60,80 mm

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

##### Texte

Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Steckklemme

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja