




BKWD200080

Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(80-120)mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	200 mm
Länge	2400 mm
Lichter innerer Querschnitt	12510 - 12510 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	51
---	----

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	80 mm
Nivellierbereich	80 - 120 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	2 kN

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Ausstattung

Kammeranzahl	1 - 1
Mit Trennwand	Nein

Installation, Montage

Montageöffnung	Ohne
----------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden	Stahl

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
Oberfläche Deckel	Verzinkt

Funktionen

Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar	Ja
----------------------------------	----

Werkstoff

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

Funktionen

Mit Bodenwanne	Ja
----------------	----

Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Deckelbefestigung rastend	Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

