



HW1N312FE

Disjoncteur Ouvert HW1 42kA 1250A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1250 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	42 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	42 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	42 kA

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P3D

Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	45 ms
---------------------------------	-------

Architecture

Type de boîtier	Montage fixe
-----------------	--------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui