



EC362

Energiezähler dreiphasig, 2 Tarif, Direktmessung 100A

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	3P+N
--------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	100 A
-----------	-------

Kapazität

Anzahl Module	7
---------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Direktanschluss
--------------	-----------------

Abmessungen

Höhe	90 mm
------	-------

Ausstattung

Art des Impulsgebers	Elektrisch
----------------------	------------

Kompatibilität

Geeignet für	Bezug
--------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Messung

Messsystem	Direktmessung
------------	---------------

Messgeräteart	Elektronisch
---------------	--------------

Frequenzmessbereich	50 - 60 Hz
---------------------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	4
-----------------------------------	---

Funktionen

Genauigkeitsklasse	B
--------------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
----------------------------	-------------

Leistung

Leistungsaufnahme VA	7,50 VA
----------------------	---------

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,80 W
---------------------------------------	--------

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis	100 A
-----------------------------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----