



BRAP6513019016

Socle de gouttière alu 65x130 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	65 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm

Plaстрон, porte

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0 mm
Largeur de couverture 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	7200 - 7200 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	19
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	37

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement gouttière	Goupilles de jonction comme référence séparée
------------------------------------	---

Equipement

Écrous incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

