



BRAP6513019016

**Alu-Projektkanal UT 65x130 verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	65 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	7200 - 7200 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	19
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	37

**Kompatibilität**

Format Geräteinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-------------------------------	-----------------------------------

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Nein
--------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Extra Kupplungsstifte
-----------------	-----------------------

**Ausstattung**

Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

