



BRAP6513019016

Osnova kanala, BRAP, aluminij, 65x130 mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	65 mm
Širina	130 mm
Dužina	2000 mm

Poklopac, vrata

Broj poklopaca koji se mogu montirati	1
Širina poklopca 1	80 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm

Dimenzije

Unutrašnji presjek	7200 - 7200 mm ²
--------------------	-----------------------------

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napunjeno, sa uređajima)	19
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	37

Kompatibilnost

Format kompatibilan s instalacijom uređaja	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--	-----------------------------------

Instalacija, montaža

Perforacija osnove	Ne
--------------------	----

Materijali

Materijal	Aluminij
Obrada	Lakirano
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnica kanala	Spojni klinovi kao zasebna šifra
-----------------	----------------------------------

Oprema

Držač kabla je sastavni dio seta	Ne
Broj držača kablova po metru	0
Sa zaštitnim filmom	Da

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

