



WH36595200A

robusto Einsatz + IP21-Klappdeckel: T25/Schraubklemmen für UP-Kombination Weiss

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Signalweiss
RAL Nummer	9003
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm
Einbautiefe	31 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 25
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

# Produktdatenblatt

## WH36595200A

---

Texte	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Geeignet für	
robusto Aufputz / robusto Unterputz	
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja