



KR24P

Borne sur rail DIN, 95-240mm², gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	415 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	132 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	100 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	95 - 240 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	95 - 240 mm ²

Matière

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui