



KR24P

Zacisk szeregowy 95-240mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	415 A
-----------------	-------

Wymiary

Wysokość	132 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	100 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	95 - 240 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	95 - 240 mm ²

Materiały

Kolor	Szary
Materiał	Poliamid (PA)

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak