



KR24P

Anslutningsplint 1-pol för DIN-skena 95-240mm², grå

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	415 A
-----------	-------

Dimensioner

Höjd	132 mm
Bredd	36 mm
Djup	100 mm

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Anslutning

Area flexibel ledare	95 - 240 mm ²
Area solid ledare	95 - 240 mm ²

Material

Färg	Grå
Material	Polyamider (PA)

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja