




GMKRJ45

Technické vlastnosti

Identifikace

Kategorie	6 A (IEC)
-----------	-----------

Kabel

Oblast AWG	AWG 26-22
------------	-----------

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka IDC RJ45
------------------------	--------------------

Počet odlehčení tahu	1
----------------------	---

Rozměry

Šířka	14,70 mm
-------	----------

Hloubka	43,80 mm
---------	----------

Vybavení

Stíněný	Ano
---------	-----

Vhodné pro sektorové kabely	Ano
-----------------------------	-----

Funkce

Vhodné pro vícevodičová jádra	Ano
-------------------------------	-----

Vhodné pro pevné jádro	Ano
------------------------	-----

Přenos

Vhodné pro ploché kabely	Ne
--------------------------	----

Materiál

Materiál	Zinek
----------	-------

Barva	Stříbrná
-------	----------

Podmínky použití

Připojení bez použití nářadí	Ne
------------------------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----