




GMKRJ45

KEYSTONE MODULE RJ45 CAT.6A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αναγνωριστικό (ID)

Κατηγορία 6 A (IEC)

Καλώδιο

AWG AWG 26-22

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης IDC RJ45

Αριθμός προστατευτικών καλυμμάτων 1

Διαστάσεις

Πλάτος 14,70 mm

Βάθος 43,80 mm

Εξοπλισμός

Θωρακισμένο Ναι

Κατάλληλο για κυκλικό καλώδιο Ναι

Λειτουργίες

Κατάλληλο για πυρήνα πολλαπλών αγωγών Ναι

Κατάλληλο για συμπαγή πυρήνα Ναι

Συμβατότητα

Κατάλληλο για επίπεδο καλώδιο Όχι

Υλικά

Υλικό Ψευδάργυρος

Χρώμα Ασημί

Συνθήκες χρήσης

Σύνδεση χωρίς εργαλεία Όχι

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι