



EC360

**Energiezähler dreiphasig, 1 Tarif, Direktmessung 100A**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Polart 3P+N

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 100 A

**Kapazität**

Anzahl Module 7

**Konnektivität**

Anschlussart Direktanschluss

**Abmessungen**

Höhe 90 mm

Breite 122,50 mm

**Ausstattung**

Art des Impulsgebers Elektrisch

**Kompatibilität**

Geeignet für Bezug

**Installation, Montage**

Montage auf DIN Schiene

**Messung**

Messsystem Direktmessung

Messgeräteart Elektronisch

Frequenzmessbereich 50 - 60 Hz

**Spannungsversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung 4

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse B

Tarifausführung Eintarif

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur -25 - 70 °C

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA 7,50 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,80 W

**Elektrischer Strom**

Maximaler Strom im Messstromkreis 100 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja