



WH36184149A

**robusto Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / KABA8 +IP55-Front für Kombin. Alumin.**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220 - 250 V |
| Nennspannung | 230 V       |

**Installation, Montage**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Aufputz<br>Unterputz |
|-------------|----------------------|

**Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

**Abmessungen**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 86 x 86 mm |
| Tiefe                       | 54.8 mm    |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 37.2 mm    |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Aluminium   |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert    |

**Architektur**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
|-----------------------|-----------|

**Texte**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Schaltart/Variante | Ausschalter Schema 0/1-polig |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen           |