



WH23120407Q



#### **kallysto AP komplett: Leuchtschalter S6 Beige**

##### **Technische Eigenschaften**

##### **Installation, Montage**

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

##### **Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

##### **Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

##### **Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Beige       |
| RAL Nummer | 1015        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### **Kennzeichnung**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|------------------|----------------------------------|

##### **Anschlussmöglichkeiten**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

##### **Abmessungen**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 88 x 88 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm       |

##### **Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK04 |

##### **Architektur**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
|-----------------------|-------|

##### **Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

##### **Texte**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Anschlussart       | Mit quickconnect-Steckklemmen              |
| Beleuchtung        | Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung |
| Schaltart/Variante | Zwischenschalter                           |

##### **Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|