



M-DBL16050

Tôle de recouvrement sans introduction IP40 1600x500 (lxp) zinguée

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1.25 mm
Largeur	1599 mm
Profondeur	443 mm

Equipement

Avec entrée de câble	Non
----------------------	-----

Matière

Matière	Acier
Couleur	Zinc

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui