



TKP100A



coviva Smartbox

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Ja
------------	----

Spannung

Betriebsspannung	5 - 5 V
Betriebsspannung über Bus	30 - 30 V
Versorgungsspannungsart	DC

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink
-----------------------------	-----------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Frequenz

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz	433,4 - 868,3 MHz
------------------------------	-------------------

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
--------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Nein
-----------------	------

Abmessungen

Breite	77 mm
Abmessungen	203 x 77 mm
Tiefe	26,50 mm

Texte

Funktion	Steuerung und Visualisierung von Funk und WLAN Installationen per App und Browser Einfache Erstellung von Szenen (Covigrammen) via App für das Auslösen von Aktionen durch definierbare Ereignisse oder manuell Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Temperaturfunktionen
Kodierung	Verwaltung von 3 Benutzerprofilen
Montageart	Freistehend oder Wandmontage
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen für WLAN Stick für coviva