



TKP100A



Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	5 - 5 V
Netspanning via bus	30 - 30 V
Type voeding	DC

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Frequentie

RF-zend/-ontvangstfrequentie	433,4 - 868,3 MHz
------------------------------	-------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
---------------------	-----------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Nee
-------------------	-----

Afmetingen

Breedte	77 mm
Afmetingen	203 x 77 mm
Diepte	26,50 mm

Teksten

Functie	Besturen en visualiseren van RF en WLAN installaties via app en browser Routines en scènes stel je gemakkelijk samen met behulp van Covigrammen Schakelen, dimmen, jaloezie en thermostaatfuncties
Versleuteling	Beheer van 3 gebruikersprofielen
Montagewijze	Vrijstaand of wandmontage
Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen voor WLAN-stick voor Coviva

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----