



TKP100A



IK04

IP30



Coviva smartbox

Características técnicas

Equipamento

Servidor web	Sim
--------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	5 - 5 V
Tensão de funcionamento do bus	30 - 30 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	quicklink
--------------------------------	-----------

Segurança

Índice de proteção IP	IP30
-----------------------	------

Frequência

Frequência de transmissão/receção de rádio	433,4 - 868,3 MHz
--	-------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
------------------------------	-----------

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Não
-----------------------	-----

Dimensões

Largura	77 mm
Dimensões	203 x 77 mm
Profundidade	26,50 mm

Texto

Codificação	Gestão de 3 perfis de utilizadores
Função	Controlo e visualização de instalações de rádio e WLAN através da aplicação e do navegador Fácil definição de cenários (covigramas) através da aplicação para ativar ações quando ocorrem determinados eventos ou manualmente Funções de comutação, regulação da intensidade da luz, estore e temperatura
Modo de instalação	Montagem independente ou na parede
Conectores e terminais	Com 2 tomadas USB para placa WLAN Coviva

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----