



FWB33

### Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 108 mod., 500x800x161

#### Technické vlastnosti

##### Instalace, montáž

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne               |
| Montáž                      | Montáž na omítku |

##### Elektrický proud

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

##### Vybavení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt               | 9   |
| Počet řad v rozvaděči    | 3   |
| Počet polí v šířce       | 3   |
| Zámek                    | Ne  |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

##### Kapacita

|              |     |
|--------------|-----|
| Počet modulů | 108 |
|--------------|-----|

##### Funkce

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Má ochranný hlavní vypínač | Ne  |
| Se vstupy potrubí          | Ano |

##### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 500 mm |
| Šířka   | 800 mm |
| Hloubka | 165 mm |

##### Kryt, dveře

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 2 |
| Počet zámků           | 0 |

##### Rozměry

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Vestavěná hloubka    | 161 mm |
| Počet jednotek šířky | 36     |

##### Kryt, dveře

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Typ rukojeti         | Výklopná rukojeť se západkou |
| Dveře/kryt průhledné | Ne                           |

##### Připojení

|                      |    |
|----------------------|----|
| Počet vstupů potrubí | 12 |
|----------------------|----|

##### Konektivita

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Druh montáže | Montáž na omítku |
|--------------|------------------|

##### Materiál

|          |      |
|----------|------|
| Materiál | Ocel |
| Kód RAL  | 9010 |
| Barva    | Bílá |

##### Vybavení

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska            | Ne  |

##### Bezpečnost

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Třída izolace          | Třída izolací                          |
| Mechanická odolnost IK | IK09                                   |
| Stupeň krytí IP        | IP44                                   |
| Typ uzamčení           | Bez objímky proti zlomení<br>Bez zámků |

---

**Udržitelnost**

---

V souladu se směrnicí RoHS

Ano

---