



M-DBL12050

Tôle de recouvrement sans introduction IP40 1200x500 (lxp) zinguée

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 1.25 mm |
| Largeur | 1199 mm |
| Profondeur | 443 mm |

Equipement

| | |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Non |
|----------------------|-----|

Matière

| | |
|---------|-------|
| Matière | Acier |
| Couleur | Zinc |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |