Fiche technique du produit
WH20583304B



WH20583304B

kallysto ENC: T13 avec affichage d'état, + plaque de fixation + face Anthracite

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	230 V
Courant électrique	
Courant de sortie	10 A
Courant assigné nominal	10 A
Tension	
Tension de sortie	220 - 250 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25-+40 °C
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance	
Puissance de sortie	2300 W
Puissance absorbée (veille)	0 W
Matière	
Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Dimensions	
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	43.7 mm
Câble	
Longueur de câble	0.06 m
Dimensions	
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
Profondeur de montage	7 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Raccordement	
Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
Section du conducteur	1.5 - 2.5 mm²
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	1.5 - 2.5 mm²
Installation, montage	
Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal
Connectivité	
Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Raccordement à ressort de traction
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Raccordement à fiche

Fiche technique du produit
WH20583304B

Connectivité	
Interconnectable	Non
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant + LED
Cache, porte	
Type de couvercle	Aucun couvercle
Capacité	
Nombre de modules	2
Commandes et indicateurs	
Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation	Voyant d'information intégré
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20
Type de verrouillage	Sans serrure
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui
Identification	
Avec inscription	Non
Textes	
Inscription	Sans inscription
Fusible	Entrées de câbles inclinées
Housse	Obturateur centrale
Connecteurs / Douilles	Prises mises en contact en parallèle
Éclairage	Avec LED de contrôle On
Câblage	Câblage traversant possible
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans porte-étiquette
Type	Appareil gr. I
Convient pour	
kallysto encastré	
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui